




(ドイツ製)

ジャーテスター ET 730/740/750



ジャーテスターET730/740/750 は、工業用水の前処理、排水の凝集処理等に使用される凝集剤の効率をテストするための、試験水凝集反応装置です。凝集沈殿装置には種々の凝集剤が使用されますが、試験水に合う適切な凝集剤のタイプと添加量をET730/740/750で決定することができます。

特徴

- 連続した一定の攪拌速度
- 攪拌スピード 10~300 rpm の間で自在調整
- 攪拌時間 1~ 999 分又は 0~ 99 時間自在調整
- 操作中にも攪拌ブレードの高さ調整可能
- 攪拌スピードと時間をデジタル表示
- 凝集剤の効果を見るための蛍光灯付き
- ET730 は軽量ポータブル型で現場での試験にも対応



ET730 仕様

ビーカー数・架数	4 個
ビーカー容量	1000 ml
攪拌回転数	20 - 40 - 50 - 100 - 120 (5 段階調整)
攪拌タイマー	1~ 30 分
電源	100~ 240 V / 50 - 60 Hz
重量	約 4.8 Kg
サイズ	250 x 320 x 250 mm



ET740 仕様

ビーカー数・架数	4 個
ビーカー容量	1000 ml
攪拌回転数	10~ 300 rpm 自在調整
攪拌タイマー	1~ 999 分又は 0 ~ 99 時間自在設定
電源	100~ 240 V / 50 - 60 Hz
重量	約 13 Kg
サイズ	645 x 347 x 260 mm



ET750 仕様

ビーカー数・架数	6 個
ビーカー容量	1000 ml
攪拌回転数	10~ 300 rpm 自在調整
攪拌タイマー	1~ 999 分又は 0 ~ 99 時間自在設定
電源	100~ 240 V / 50 - 60 Hz
重量	約 17 Kg
サイズ	935 x 347 x 260 mm

標準価格(税込)

ET730	¥ 330,000.-
ET740	¥ 440,000.-
ET750	¥ 462,000.-

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: